


Cablu Midland PMA-2 cu masa artificiala Cod C716.02

Acest cablu este destinat aplicatiilor unde nu exista suprafata metalica pentru montarea antenei. De exemplu camioane cu cabina din fibra de sticla.

Midland PMA-2 face legatura intre antena si statia de emisie receptie.

Pentru a instala cablul urmati pasii de mai jos:

- Pozitionati antena in locatia dorita
- Conectati antena la statia de emisie receptie prin intermediul cablului PMA-2 (partea mai scurta a cablului va fi conectata la antena, iar cea mai lunga la statie). Asigurati-va ca pozitionarea cablului va permite ajustarea facila a dispozitivului furnizor de masa artificiala.
- Ajustati SWR-ul prin intermediul unui dispozitiv dedicat
- Aplicati bulina neagra din pachet peste gaura dispozitivului furnizor de masa artificiala



Specificatii tehnice:

Frecventa	25 – 30 MHz
Canale	40
Lungime	8m
Conector antena	PC
Conector statie emisie-receptie	PL259
Tip cablu	RG58

**Vă rugăm citiți instrucțiunile înainte de instalare și utilizare*

Nu se acordă garanție pentru antene deteriorate datorită utilizării necorespunzătoare.